

Contour RollerMouse Red Max - Rollstab - USB - Rot

Produktbeschreibung: Contour RollerMouse Red Max - Rollstab - ergonomisch - rechts- und linkshändig - Doppel-Laser - 8 Tasten - kabelgebunden - USB - Rot - mit ArmSupport - für P/N: RM-AS RED

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Contour Design
 Hersteller Artikel Nr: RM-RED MAX
 EAN: 0743870006658

Marketing:

Der größere und bessere Rollstab bietet mehr Kontrolle und reduziert Belastungen. Der mechanische Mausclick wurde durch einen virtuellen Klick ersetzt. Dadurch müssen Sie keinen Druck ausüben, und das Risiko unnötiger Belastungen wird reduziert. Dieser mühelose digitale Mausclick sorgt zusammen mit dem dickeren, texturierten Rollstab nicht nur für eine einfachere Handhabung, sondern fühlt sich auch gut an. Die Rollermouse befindet sich immer vor Ihrer Tastatur, dadurch ist es nicht mehr notwendig, nach der Maus zu greifen, was Belastungen für Ihren Hals, Ihre Schultern und Ellbogen bedeutet. Der optimale Arbeitsbereich korrigiert die Haltung und beugt Belastungsschäden vor. Verwenden Sie die Handballenauflagen, ändern Sie Ihre Haltung und arbeiten Sie mit beiden Händen. Das ist bequemer und verhindert Schmerzen. Einfach eine bessere Art zu arbeiten. Der Rollstab ist einfacher zu benutzen und noch genauer. Seine größere Oberfläche vermittelt Ihnen beim Zeigen, Rollen und Klicken mehr Kontrolle. Er passt sich den Benutzern individuell an, ganz gleich, ob komplexe Design-Programme wie CAD verwendet werden oder die übliche Bürosoftware. Klickempfindlichkeit, -lautstärke und Arbeitsweise können individuell eingestellt werden. Um die Klickempfindlichkeit einzustellen, zunächst die Tasten E und B zwei Sekunden lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige zeigt dann die aktuelle Einstellung der Klickempfindlichkeit an. Um diese Einstellung der Klickempfindlichkeit zu ändern, Taste E weiterhin gedrückt halten, Taste B loslassen und mit dem Rollrad G die Einstellung ändern. Taste E ebenfalls loslassen, um die angezeigte Einstellung zu speichern. Um die Klicklautstärke einzustellen, zunächst die Tasten F und B zwei Sekunden lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige zeigt dann die aktuelle Einstellung der Klicklautstärke an. Um diese Einstellung der Klicklautstärke zu ändern, Taste F weiterhin gedrückt halten, Taste B loslassen und mit dem Rollrad G die Einstellung ändern. Taste F ebenfalls loslassen, um die angezeigte Einstellung zu speichern.



Produktbeschreibung	Contour RollerMouse Red Max - Rollstab - USB - Rot
Gerätetyp	Rollstab - ergonomisch
Anschluss technik	Kabelgebunden - USB
Im Bundle mit	ArmSupport
Farbe	Rot
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Movement Detection Technologie	Doppel-Laser
Anzahl Tasten	8
Bewegungsauflösung	2800 dpi
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, Twin-Eye-Lasertechnologie, einstellbare Auflösung
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 8.1, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8
Entwickelt für	P/N: RM-AS RED



Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Rollstab
Im Bundle mit	ArmSupport
Ergonomisches Design	Ja
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Farbe	Rot
Eingabegerät	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Doppel-Laser
Anzahl Tasten	8
Bewegungsauflösung	2800 dpi
Leistungsmerkmale	Programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, Twin-Eye-Lasertechnologie, einstellbare Auflösung
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 8.1, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: RM-AS RED

