

Produktdatenblatt

BenQ TK800M - DLP-Projektor - Zoomobjektiv - 3D

| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | BenQ TK800M - DLP-Projektor - 3D - 3000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Zoomobjektiv |
| Gruppe: | Projektoren |
| Hersteller: | BenQ |
| Hersteller Artikel Nr: | 9H.JLA77.13E |
| EAN: | 4718755078446 |

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

| Hauptmerkmale | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | BenQ TK800M - DLP-Projektor - Zoomobjektiv - 3D |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 4K |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Helligkeit | 3000 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Objektiv | Zoomobjektiv |
| Lampentyp | 240 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus |
| Videoeingang | (NTSC, SECAM, PAL) |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 330 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.3 cm x 27.2 cm x 13.5 cm |
| Gewicht | 4.2 kg |

| Ausführliche Details | |
|----------------------|---|
| Allgemein | |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 4K |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Projektor | |
| Helligkeit | 3000 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |

Produktdatenblatt

| | |
|------------------------------------|--|
| Sichtbare Bildfläche | 76.2 cm - 762 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.5 - 1.65:1 |
| Digitaler Zoomfaktor | 1.1x |
| Auflösung | Ultra HD 4K - 3840 x 2160 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 102 kHz |
| Lampentyp | 240 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus |
| Steuerungen und Einstellungen | Keystone-Korrektur, Zoom, Aspect Control |
| OSD-Sprachen | Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, SmartEco Technologie, Eco Blank, Fußball-Modus, XPR-Technologie, CinemaMaster Audio+ 2, Sport Mode, 4K RGBW color wheel, Auto HDR Color Rendition, 4K HDR-Technologie, CinemaMaster Video+, ISF Night/Day |
| Objektiv | |
| Typ | Zoomobjektiv |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| Videoeingang | |
| TV-System | NTSC, SECAM, PAL |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p |
| Lautsprecher | |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x Fernbedienung |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Objektivabdeckung, Fernbedienung |
| Sicherheitsmerkmale | Sicherheitsleiste |
| Stromversorgung | |
| Spannungsquelle | AC |

Produktdatenblatt

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nennspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 330 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Maße und Gewicht | |
| Breite | 35.3 cm |
| Tiefe | 27.2 cm |
| Höhe | 13.5 cm |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Geräuscentwicklung | 33 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 29 dB |