

Sharkoon Elite Shark CA200G - Full Tower - erweitertes ATX / SSI EEB

Produktbeschreibung: Sharkoon Elite Shark CA200G - Full Tower -
erweitertes ATX / SSI EEB - USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse

Hersteller: Sharkoon

Hersteller Artikel Nr: 4044951027163

EAN: 4044951027163

Marketing:

Das CA200G aus der Elite Shark Serie ist ein massiver ATX Full Tower, der besonders durch ein ultra-elegantes Gaming-Design mit RGB-Highlights sowie eine State-of-the-Art-Ausstattung besticht. Das CA200G ist gleichermaßen auf die Bedürfnisse von Bastlern und PC-Enthusiasten ausgelegt: Es bietet ausreichend Platz für Lüfter und Radiatoren, besitzt horizontale oder vertikale Einbaumöglichkeiten für Grafikkarten, genügend Raum für eine Wasserkühlungspumpe und hat selbst dann noch Platz für große High-End-Hardwarekomponenten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Sharkoon Elite Shark CA200G - Full Tower - erweitertes ATX / SSI EEB
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Full Tower
E/A-Anschlüsse	2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 X Audio Line-in X Audio Line-out
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Systemgehäuse-Merkmale	Kabelführungssystem, Innenanstrich, Seitenteil aus gehärtetem Glas, RGB-Beleuchtung, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung, Frontpaneel aus Spiegelglas, abnehmbare Staubfilter, ASUS Aura Sync RGB illumination, ASRock Polychrome SYNC, Gigabyte RGB Fusion Ready, MSI RGB Mystic Light Sync, Addressable RGB Lighting Synchronization, VGA-Halter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 50.6 cm x 51.7 cm
Gewicht	11.5 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Full Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX / SSI EEB

Produktdatenblatt

Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl interner Einbauschächte	12
Kühlsystem	Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / RGB-Lüfter Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers	165 mm
Maximale Länge Videokarte	425 mm
Maximallänge der Stromversorgung	240 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Kabelführungssystem, Innenanstrich, Seitenteil aus gehärtetem Glas, RGB-Beleuchtung, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung, Frontpaneel aus Spiegelglas, abnehmbare Staubfilter, ASUS Aura Sync RGB illumination, ASRock Polychrome SYNC, Gigabyte RGB Fusion Ready, MSI RGB Mystic Light Sync, Addressable RGB Lighting Synchronization, VGA-Halter
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 7 (gesamt)/ 7 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	8
Schnittstellen	2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 Audio Line-in Audio Line-out
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Zubehörset
Abmessungen und Gewicht	
Breite	24 cm
Tiefe	50.6 cm
Höhe	51.7 cm
Gewicht	11.5 kg