

### DIGITTRADE RS256 RFID Security - Solid-State-Disk - 240 GB - USB 2.0

Produktbeschreibung: DIGITTRADE RS256 RFID Security - Solid-State-Disk - 240 GB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 2.0

Gruppe: Festplatten

Hersteller: DIGITTRADE

Hersteller Artikel Nr: DG-RS256-240

EAN: 4260111194227



#### Marketing:

Die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte nimmt Ihnen die Angst vor fremden Blicken auf Ihre sensiblen Daten, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro. Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256-Bit AES-Standard im XTS-Modus und der RFID Zugriffskontrolle vereint sie die Vorteile mobiler Datenträger mit höchstem Sicherheitsstandard für Datenschutz. Wem seine Daten besonders wichtig sind, der ist mit dieser Festplatte sehr gut beraten. Wer seine sensiblen sicher und unkompliziert auf einer portablen Festplatte speichern möchte oder muss, der ist hier genau richtig. Gerade auch, weil der Markt an Sicherheitsfestplatten sehr dünn besiedelt ist. Sie ist sehr gut verarbeitet, passt mit ihrem Aluminium-Gehäuse perfekt zu einem Apple Computer und gehört dank USB 3.0 zu den schnellsten externen Festplatten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	DIGITTRADE RS256 RFID Security - Solid-State-Disk - 240 GB - USB 2.0
Typ	Solid-State-Disk - extern (tragbar) - stoßfest, Vibrationsdämpfung, Bus mit USB-Anschluss, RFID-Schlüsselerkennungssicherheit
Kapazität	240 GB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	USB 2.0
Datenübertragungsrate	3,0 Gbit/s (SATA)
Merkmale	Stoßfest, Vibrationsdämpfung, Bus mit USB-Anschluss, RFID-Schlüsselerkennungssicherheit, 256-Bit AES-XTS
Stromversorgung	USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.7 cm x 15 cm x 2.3 cm
Gewicht	250 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Solid-State-Disk - extern (tragbar)

## Produktdatenblatt

Kapazität	240 GB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	USB 2.0
Interne Laufwerkschnittstelle	Serial ATA
Merkmale	Stoßfest, Vibrationsdämpfung, Bus mit USB-Anschluss, RFID-Schlüsselerkennungssicherheit, 256-Bit AES-XTS
Breite	8.7 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	2.3 cm
Gewicht	250 g
<b>Leistung</b>	
Übertragungsrate Schnittstelle	3,0 Gbit/s (SATA)
Interner Datendurchsatz	285 MBps (lesen)/ 275 MBps (Schreiben)
<b>Zuverlässigkeit</b>	
MTBF	2,000,000 Stunde(n)
<b>Erweiterung und Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgung	USB-Bus
<b>Software &amp; Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Acronis True Image OEM Quick Backup
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, 2 RFID-Schlüssel
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	Plug and Play