

Produktdatenblatt

Doro Primo 413 - Rot - GSM - Mobiltelefon

Produktbeschreibung: Doro Primo 413 - Mobiltelefon - microSD slot
- GSM - 320 x 240 Pixel - TFT - 2 MP - Rot

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: DORO
 Hersteller Artikel Nr: 360014
 EAN: 4260117672026



Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Doro Primo 413 - Rot - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon
Anzeige	LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - 6.1 cm (2.4") - TFT
Besonderheiten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio
Speicher	microSD Steckplatz
Hintere Kamera	2 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Klapp-Handy
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit	Bis zu 240 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 192 Stunden
Farbe	Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50 mm x 20 mm x 102 mm
Gewicht	115 g
SAR	0.83 W/kg - Kategorie C (Belgien)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Mobiltelefon
Formfaktor	Klapp-Handy
Integrierte Komponenten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio
Breite	50 mm
Tiefe	20 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	115 g
Gehäusefarbe	Rot
SAR-Wert	0.83 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien)	C
Mobil	

Produktdatenblatt

Technologie	GSM
Service Provider	Nicht angegeben
Nachrichtenvermittlung und Internet	
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Kommunikation	
Datenübertragung	GPRS
2G-Band	GSM 900/1800/1900 (Tri-Band)
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth 3.0
Telefonmerkmale	
Telefonfunktionen	Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen	SOS-Taste
Organizer	
Personal Information Management	Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge	300
Speicher	
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSD
Hintere Kamera	
Sensorauflösung	2 Megapixel
Lichtquelle	Flash
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige
Technologie	TFT
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen	Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
Verbindungen	
Anschlussstyp	Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Batterie	
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	1050 mAh
Sprechzeit	240 Minuten
Standby-Zeit	192 Stunden
Laufzeitdetails	Sprechen (GSM): bis zu 240 min Bereitschaft (GSM): bis zu 192 Std.
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer