

Produktdatenblatt

Konftel 300Wx Analog - schnurloses Konferenztelefon

Produktbeschreibung: Konftel 300Wx Analog - Schnurloses Konferenztelefon - DECT\GAP - Liquorice Black - für Konftel C50300Wx Hybrid

Gruppe: Telefone
 Hersteller: Konftel
 Hersteller Artikel Nr: 910101077
 EAN: 7394001010728

Marketing:

Einfach und zuverlässig. Konftel 300Wx mit Konftel Analog DECT-Basisstation für analoges Anschließen. Schließen Sie die Basisstation einfach an die Buchse an. Schon ist Ihre drahtlose Konferenzlösung startbereit und Sie können bis zu sieben Telefone verbinden.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Konftel 300Wx Analog - schnurloses Konferenztelefon
Produkttyp	Schnurloses Konferenztelefon
Norm für schnurlose Telefone	DECT\GAP
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole, Konferenzbasiseinheit
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Anrufservices	Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Gehäusefarbe	Liquorice Black
Lokalisierung	Europa
Entwickelt für	Konftel C50300Wx Hybrid

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Schnurloses Konferenztelefon
Gehäusefarbe	Liquorice Black
Lokalisierung	Europa
Telefonmerkmale	
Norm für schnurlose Telefone	DECT\GAP
Anrufservices	Halten
Max. unterstützte Hörer	7
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgeräntfernung (im Freien)	200 m
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)

Produktdatenblatt

Sprachaufzeichnung	Ja
Menüvorgang	Ja
Computerverbindung	Ja (USB)
Firmware Upgrade-fähig	Ja
Zusätzliche Funktionen	Eingebaute Uhr, Stimmaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale	PIN Code, integrierter SD-Kartensteckplatz
Konferenztelefon	
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole, Konferenzbasiseinheit
Funktionen	USB-Verbindung für VoIP-Anrufe, OmniSound HD
Telefonspeicher	
Kapazität des Telefonbuchs	200 Namen und Nummern
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Bildschirmauflösung	128 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Speicher	
Unterstützte Flash Memory-Karten	SD Memory Card
Verschiedenes	
Verbindungen	USB / Mini-USB, Typ B 2 x Mikrofonbuchse Headset-Stecker für Mobiltelefonanschluss
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - 1.5 m Stromkabel - 7.5 m
Zubehör im Lieferumfang	Ladeständer, Basisstation, Netzadapter
Kennzeichnung	FCC Part 68, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 301.406, EN 301 489-1, EN 301 489-6
Batterie	
Kapazität	5200 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl	1
Gesprächszeit	Bis zu 3.600 Min.
Standby-Zeit	Bis zu 270 Std.
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	24 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	7.7 cm
Gewicht	1 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Konftel C50300Wx Hybrid