

DIGITTRADE RS256 RFID Security - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung: DIGITTRADE RS256 RFID Security - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: DIGITTRADE
 Hersteller Artikel Nr: DG-RS256-1000SSD
 EAN: 4260111196825

Marketing:

Die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte nimmt Ihnen die Angst vor fremden Blicken auf Ihre sensiblen Daten, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro. Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256-Bit AES-Standard im XTS-Modus und der RFID Zugriffskontrolle vereint sie die Vorteile mobiler Datenträger mit höchstem Sicherheitsstandard für Datenschutz. Wem seine Daten besonders wichtig sind, der ist mit dieser Festplatte sehr gut beraten. Wer seine sensiblen sicher und unkompliziert auf einer portablen Festplatte speichern möchte oder muss, der ist hier genau richtig. Gerade auch, weil der Markt an Sicherheitsfestplatten sehr dünn besiedelt ist. Sie ist sehr gut verarbeitet, passt mit ihrem Aluminium-Gehäuse perfekt zu einem Apple Computer und gehört dank USB 3.0 zu den schnellsten externen Festplatten.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	DIGITTRADE RS256 RFID Security - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.0
Typ	Solid-State-Disk - extern (tragbar) - stoßfest, Vibrationsdämpfung, Hardware Full Disk Encryption (FDE), Bus mit USB-Anschluss, RFID-Schlüsselerkennungssicherheit, TRIM-Unterstützung, Samsung 3-core MDX Controller, schlagfest, LED-Status-Anzeige
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	USB 3.0
Datenübertragungsrate	5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale	Stoßfest, Vibrationsdämpfung, Hardware Full Disk Encryption (FDE), Bus mit USB-Anschluss, RFID-Schlüsselerkennungssicherheit, TRIM-Unterstützung, Samsung 3-core MDX Controller, schlagfest, LED-Status-Anzeige, 256-Bit AES-XTS
Stromversorgung	USB-Bus

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	87 mm x 150 mm x 23 mm
Gewicht	250 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität	1 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle	SATA 3 Gb/s
Merkmale	Stoßfest, Vibrationsdämpfung, Hardware Full Disk Encryption (FDE), Bus mit USB-Anschluss, RFID-Schlüsselerkennungssicherheit, TRIM-Unterstützung, Samsung 3-core MDX Controller, schlagfest, LED-Status-Anzeige, 256-Bit AES-XTS
Breite	87 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	23 mm
Gewicht	250 g
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.0)
Interner Datendurchsatz	540 MBps (lesen)/ 330 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit	
MTBF	2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld	2.5" (6.4 cm)
Stromversorgung	
Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Acronis True Image OEM Quick Backup
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, 2 RFID-Schlüssel
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Gehäusematerial	Aluminium

