

Produktdatenblatt

Phanteks Enthoo Primo - Full Tower - Erweitertes ATX



Produktbeschreibung: Phanteks Enthoo Primo - Full Tower -
Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Schwarz -
USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse
 Hersteller: Phanteks
 Hersteller Artikel Nr: PH-ES813P_BL
 EAN: 0886523300014

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Phanteks Enthoo Primo - Full Tower - Erweiterter ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Full Tower
Farbe	Schwarz
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Extended ATX, SSI EEB
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, austauschbarer Staubfilter, Flüssigkühlungsbohrungen, modulare HDD-Halterungen, herausnehmbarer HDD-Käfig
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 60 cm x 65 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Full Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Extended ATX, SSI EEB
Anzahl interner Einbauschächte	6
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	5
Farbe	Schwarz

Produktdatenblatt

Kühlsystem	Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / 1200 U/min / 140 m³/h (82,1 CFM) / 19 dB / LED ; Oberseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min / 140 m³/h (82,1 CFM) / 19 dB ; Oberseite: 140 mm Lüfterhalterung x 3 / Unterstützung für 4 120-mm-Lüfter ; Seite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ; Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min / 140 m³/h (82,1 CFM) / 19 dB ; Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ; Unten: 140 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min / 140 m³/h (82,1 CFM) / 19 dB ; Unten: 140 mm Lüfterhalterung x 2 / Unterstützung für 4 120-mm-Lüfter ; Intern: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Max. Höhe des CPU-Kühlers	207 mm
Maximale Länge Videokarte	515 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, austauschbarer Staubfilter, Flüssigkühlungsbohrungen, modulare HDD-Halterungen, herausnehmbarer HDD-Käfig
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	5 (gesamt) / 5 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ; Intern - 12 x 2,5" / 6 x 3,5" gemeinsam genutzt (12 x 6,4 cm / 6 x 8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterungssteckplätze	8
Schnittstellen	2 x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0 ; 1 x Kopfhörer - mini-jack ; 1 x Mikrofon - mini-jack
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl	2
Abmessungen und Gewicht	
Breite	25 cm
Tiefe	60 cm
Höhe	65 cm