

snom M65 - schnurloses Erweiterungshandgerät



Produktbeschreibung: snom M65 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT/GAP

Gruppe: Telefone
 Hersteller: snom
 Hersteller Artikel Nr: 3969
 EAN: 4260059581813

Marketing:

Das M65 verbindet die vielseitigen Anforderungen der Geschäftskommunikation mit den intuitiven Funktionen der Mobilfunkwelt und erfüllt alle Ansprüche an ein zeitgemäßes DECT-Telefon. Durch sein elegantes Aussehen und seine umfangreiche Funktionspalette ist das M65 besonders für Anwender geeignet, die mehr von ihrem Telefonsystem erwarten und eine mobile Funkabdeckung über mehrere Etagen oder in großen Bürogebäuden benötigen. In Verbindung mit der Multizellen-Basisstation M700 ist dies ganz unkompliziert möglich. Das M65 ist mit einem großen beleuchteten 5 cm-Display und beleuchteter Tastatur ausgestattet. Das exzellente HD-Audio garantiert kristallklare Sprachqualität für Ihre Telefonate. Zusätzlich zu sechs zuweisbaren Klingeltönen bietet das Handset auch einen Vibrationsalarm für eingehende Anrufe. Eine integrierte dreifarbig LED informiert augenblicklich über verpasste Anrufe, Sprachnachrichten und den Ladestatus des Akkus. Der Lithium-Ion-Akku des M65 ermöglicht bis zu 10 Tage Standby und bis zu 18 Stunden Sprechzeit ohne Aufladen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	snom M65 - schnurloses Erweiterungshandgerät
Produkttyp	Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Norm für schnurlose Telefone	DECT/GAP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.726
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1

Produktdatenblatt

Telefonmerkmale	
Norm für schnurlose Telefone	DECT/GAP
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgerätestrecke (im Freien)	300 m
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Hörer
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Menüvorgang	Ja
Mehrstimmiger Klingelton	Ja
Anzeigen	Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Entgangene Anrufe
Beleuchtete Tastatur	Ja
Zusätzliche Merkmale	Vibration, CAT-iq 1.0-Zertifizierung
IP-Telefonie	
VoIP	Ja
Voice Codecs	G.711, G.722, G.726
Telefonspeicher	
Kapazität des Telefonbuchs	100 Namen und Nummern
Speicher für Anruferkennung	50 Namen und Nummern
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung	176 x 220 Pixel
Farbtiefe	18 Bit (262000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Verschiedenes	
Verbindungen	Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Netzadapter, Telefonladeständer
Kennzeichnung	FCC Part 15 B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 301.406, EN 301489
Batterie	
Batterie	1 x Batterie
Kapazität	1100 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl	1
Gesprächszeit	Bis zu 1020 Min.
Standby-Zeit	Bis zu 250 Std.
Ladezeit	8 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Handset)	
Breite	4.8 cm
Tiefe	2.4 cm

Produktdatenblatt

Höhe	14.1 cm
Gewicht	123 g