

## Produktdatenblatt

### snom D725 - VoIP-Telefon

Produktbeschreibung:	snom D725 - VoIP-Telefon - SIP - 12 Leitungen - Schwarz
Gruppe:	Telefone
Hersteller:	snom
Hersteller Artikel Nr:	00003916
EAN:	4000953039160,4260059581707



#### Marketing:

Das D725 ist das perfekte Telefon, um vollständigen Überblick über Ihre Kontakte und Anrufverbindungen zu behalten. Drei Reihen mit insgesamt 18 frei programmierbaren Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs ermöglichen Ihnen dabei höchste Flexibilität und Einsatzvielfalt. 12 konfigurierbare SIP-Identitäten machen das D725 zum idealen Gerät für Umgebungen mit intensiver Telefonnutzung. Dank seines Gigabit-Ethernetswitch erfüllt das D725 die anspruchvollsten Telefonie-Anforderungen. Der USB-Anschluss ermöglicht darüberhinaus die Verwendung von beliebtem Zubehör wie USB-Headsets oder Wifi-Sticks für erweiterte Konnektivitätsoptionen. Durch den Anschluss eines oder mehrerer D7-Erweiterungsmodule können Sie die Anzahl der verfügbaren Funktionstasten noch beträchtlich erhöhen. Das moderne Lautsprecher-/Mikrofonsystem und der eingebaute Digital-Signal-Prozessor (DSP) gewährleisten die fortschrittliche Audioleistung des D725.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	snom D725 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Unterstützte Leitungen	12 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Schwarz
<b>Telefonmerkmale</b>	

## Produktdatenblatt

Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	18
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Firmware Upgrade-fähig	Ja
<b>IP-Telefonie</b>	
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Unterstützte Leitungen	12 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
<b>Telefonpeicher</b>	
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Hintergrundbeleuchtet	Ja
<b>Verschiedenes</b>	
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzkabel
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Basis)</b>	
Breite	19 cm
Tiefe	23.8 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	670 g