

Honeywell VoyagerCG 9540 - Barcode-Scanner

Produktbeschreibung: Honeywell VoyagerCG 9540 - Barcode-Scanner - Handgerät - 72 Linie/Sek. - decodiert - USB

Gruppe: Strichcodeleser
 Hersteller: Honeywell
 Hersteller Artikel Nr: MS9540USW



Marketing:

Honeywell's MS9540 VoyagerCG Hand-Held-Einlinien-Laserscanner bietet das schnelle Scannen sämtlicher Standard-1D-Barcodes. Die Voyager-Baureihe der Hand-Held-Einlinien-Laserscanner vereint Form und Funktion und ist zum Industriemaßstab für Wertschöpfung und Leistungsfähigkeit geworden. Dieser schnittige Scanner bietet die patentierte automatische Infrarotaktivierung und dekodiert sämtliche Standard-1D-Barcodes. Außerdem verfügt der VoyagerCG über die patentierte CodeGate-Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, den erwünschten Barcode einfach anzupeilen und die Datenübertragung durch Betätigen eines einzigen Knopfes auszuführen. Für das Präsentationsscannen bietet Honeywell einen Ständer mit einer automatischen Standbetriebserfassungstechnik an. Der MS9541 VoyagerHD eignet sich ideal für Anwendungen, die Scannen in hoher Dichte erfordern, und bietet das rasche und präzise Scannen von 1D-Barcodes.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Honeywell VoyagerCG 9540 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	0.132 mm
Scanfeldbreite	64 mm - 249 mm
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit	72 Linie/Sek.
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.8 cm x 4 cm x 19.8 cm
Gewicht	149 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
Barcode	
Schnittstellen Typ	USB

Produktdatenblatt

Min. Strichcodesymbolbreite	0.132 mm
Scanfeldbreite	64 mm - 249 mm
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	72 Linie/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	20.3 cm
Skew (Grad)	52
Pitch (Grad)	68
Print Contrast Signal (PCS)	35%
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Mit Auslöser, Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.8 cm
Tiefe	4 cm
Höhe	19.8 cm
Gewicht	149 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Drop Specification	1.5 m