

Produktdatenblatt

Samsung C27F390FHU - CF390 Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: Samsung C27F390FHU - CF390 Series - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Shiny Black



Gruppe: Monitore
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: LC27F390FHUXEN
 EAN: 8806088209296



Marketing:

Entdecken Sie mit dem Samsung C27F390FHU Monitor ein wahrlich packendes Seherlebnis. Der Bildschirm mit seinem 1.800 mm Bogenradius umspannt Ihr Gesichtsfeld wie eine lokale iMax-Filmleinwand und schafft ein breiteres Sichtfeld, verbessert die Tiefenwahrnehmung und minimiert peripherie Ablenkung, damit Sie so richtig tief in Ihr Thema eintauchen können. Egal, ob es sich um einen Film, eine beliebte TV-Show oder ein packendes Spiel handelt: Das Curved Design von Samsung verspricht Hochgenuss für alle Ihre Multimedia-Inhalte.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung C27F390FHU - CF390 Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	35 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	24 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Shiny Black



Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.29 cm x 24.77 cm x 46.25 cm
Gewicht	4.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	35 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	24 W
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	MagicBright, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, 72% (NTSC 1976) Farbumfang
Farbe	Shiny Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.29 cm x 24.77 cm x 46.25 cm - mit Fuß
Gewicht	4.4 kg



Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI Kopfhörer
----------------	------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-2/+22
VESA-Halterung	75 x 75 mm



Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
-------------------------	-------------

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Energieverbrauch Sleep	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
-------------------------------	------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.29 cm - Tiefe: 24.77 cm - Höhe: 46.25 cm - Gewicht: 4.4 kg Ohne Fuß - Breite: 62.29 cm - Tiefe: 9.44 cm - Höhe: 36.76 cm - Gewicht: 3.6 kg
----------------------------------	---



Produktdatenblatt

Abmessungen & Gewicht

(Transport)

Transportbreite	68.1 cm
Transporttiefe	17.9 cm
Transporthöhe	45.2 cm
Transportgewicht	6.1 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

