

### snom D745 - VoIP-Telefon

Produktbeschreibung:	snom D745 - VoIP-Telefon - SIP - 12 Leitungen - Schwarz
Gruppe:	Telefone
Hersteller:	snom
Hersteller Artikel Nr:	00004259
EAN:	4260059582049,5711783802488



#### Marketing:

Das Design des D745 ist sowohl ästhetisch ansprechend als auch außerordentlich praktisch für Benutzer, für die es ein zentrales Werkzeug bei ihrer täglichen Arbeit ist. Es ist nicht nur leicht zu bedienen, sondern auch kostengünstig für den Einsatz im großen Maßstab. Durch sein elegantes Design fügt sich das D745 harmonisch auch in höchst repräsentative Umgebungen ein, und der flach- oder hochwinklig montierbare Fuß ermöglicht die Aufstellung für maximalen Bedienungskomfort und hohe Effizienz. HD-Audio liefert kristallklare Sprachqualität und das hochauflösende Display stellt Anrufe, editierbare Anruflisten, Adressbuch und andere Funktionen in einer Vielzahl von Umgebungen gut sichtbar und übersichtlich dar. Auf dem zweiten Bildschirm stehen auf vier virtuellen Seiten jeweils acht programmierbare Tasten mit mehrfarbigen LEDs zur Verfügung. Das D745 hat einen High-Speed-USB-Anschluss für die Verbindung von Zubehör wie z.B dem D7 Erweiterungsmodul oder eines WLAN-Adapters, und einen Gigabit-Ethernet-Switch zur Anbindung an ein LAN oder an VPN für eine weitere Sicherheitsebene.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	snom D745 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Unterstützte Leitungen	12 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Display (2.)	LCD-Anzeige - einfarbig
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	VoIP-Telefon

# Produktdatenblatt

Gehäusefarbe	Schwarz
<b>Telefonmerkmale</b>	
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul	3
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	8
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für neuen Anruf, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset, Stummanzeige
Zusätzliche Funktionen	Webbrowser
<b>IP-Telefonie</b>	
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Unterstützte Leitungen	12 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
<b>Telefonspeicher</b>	
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Hintergrundbeleuchtet	Ja
<b>Display (2.)</b>	
Typ	LCD-Anzeige
Farbunterstützung	Einfarbig
Display-Position	Telefon
<b>Verschiedenes</b>	
Verbindungen	USB / USB Typ A, 4-polig
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang	Sockel
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Basis)</b>	
Breite	22 cm

## Produktdatenblatt

---

Tiefe	18.5 cm
Höhe	18.5 cm
Gewicht	940 g