

### snom D345 - VoIP-Telefon

Produktbeschreibung:	snom D345 - VoIP-Telefon - SIP - 12 Leitungen - schwarz blau
Gruppe:	Telefone
Hersteller:	snom
Hersteller Artikel Nr:	00004260
EAN:	4058829426163,4260059582056



#### Marketing:

Das D345 mit seinem eleganten und zeitlosen Design ist ein hochwertiges Geschäftstelefon, das 12 Identitäten unterstützt und mit Blick auf die Anforderungen der IT Service Provider entwickelt wurde. Durch das flexible Design des D345 kann es in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in Büroräumen, Call-Centern und in Empfangsbereichen. Mit seiner flachen Tastatur ist es ideal für komfortables Wählen und schont die Hand des Benutzers. Zudem kann es ohne zusätzliche Hardware an die Wand gehängt werden. Anrufe, editierbare Anruflisten, Adressbuch und andere Funktionen werden auf dem hochauflösenden Display übersichtlich dargestellt, und der neue verschleißfreie Sensor-Gabelumschalter trägt zur Haltbarkeit und Langlebigkeit des Produktes bei. Auf dem zweiten Bildschirm des D345 stehen auf vier virtuellen Seiten jeweils 12 programmierbare Tasten mit mehrfarbigen LEDs zur Verfügung. Der High-Speed-USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss einer Vielzahl von Zubehör wie z.B dem D3 Erweiterungsmodul oder eines WLAN-Adapters. Des weiteren hat das D345 einen Gigabit-Ethernet-Switch zur Anbindung an ein LAN oder an VPN für eine weitere Sicherheitsebene.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	snom D345 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Unterstützte Leitungen	12 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig
Display (2.)	LCD-Anzeige - einfarbig
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Schwarz blau

#### Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Schwarz blau
<b>Telefonmerkmale</b>	
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul	3
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	12
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	Webbrowser
<b>IP-Telefonie</b>	
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, GSM 6.10
Unterstützte Leitungen	12 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
<b>Telefonspeicher</b>	
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
<b>Display (2.)</b>	
Typ	LCD-Anzeige
Farbunterstützung	Einfarbig
Display-Position	Telefon
<b>Verschiedenes</b>	
Verbindungen	USB ; Headsetstecker
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Basis)</b>	

## Produktdatenblatt

---

Breite	25 cm
Tiefe	18.5 cm
Höhe	12 cm
Gewicht	880 g