

Produktdatenblatt

Philips B Line 272B8QJEB - LED-Monitor - 68.5 cm (27")

Produktbeschreibung: Philips B Line 272B8QJEB - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: 272B8QJEB/00
 EAN: 8712581749743

Marketing:

Laufen Sie zur Höchstform auf mit dem Philips Vierfach-HD-Monitor mit 68,6 cm. Kristallklare Vierfach-HD-Auflösung gibt Ihnen die Fläche und Klarheit, die Sie zum Arbeiten brauchen. Durch Funktionen wie Flimmerfreiheit und den LowBlue-Modus schont er die Augen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Philips B Line 272B8QJEB - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	44 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	30 W
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.5 cm x 22.4 cm x 53 cm
Gewicht	6.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Produktdatenblatt

Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, ICES-003, SEMKO, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, WEEE, PSE Mark, MEPS, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC
---------------	---

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	44 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	30 W
Diagonalabmessung	68.5 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Sync-on-Green, sRGB-Farbmanagement, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, SmartErgoBase, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, USB 3.0 Fast Charge, breiter Betrachtungswinkel, EasyRead
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.5 cm x 22.4 cm x 53 cm - mit Fuß
Gewicht	6.9 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	

Produktdatenblatt

Schnittstellen	VGA DisplayPort HDMI 2 x USB 2.0 Audio Line-In Kopfhörer DVI-D (Dual Link) (HDCP) 2 x USB 3.0
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	350
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	VGA-Kabel HDMI-Kabel DisplayPort-Kabel Audiokabel
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, ICES-003, SEMKO, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, WEEE, PSE Mark, MEPS, EPA, cETLus, RCM, CU-EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	20.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Philips SmartControl
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.5 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 53 cm - Gewicht: 6.9 kg Ohne Fuß - Breite: 62.5 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 37 cm - Gewicht: 4.59 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.9 cm
Transporttiefe	24.2 cm
Transporthöhe	45.4 cm
Transportgewicht	9.96 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%