

Produktdatenblatt

Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass - Midi Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung: Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass - Midi Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - weiß - USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse
 Hersteller: Phanteks
 Hersteller Artikel Nr: PH-EC300PTG_WT
 EAN: 0886523301332



Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Phanteks Eclipse P300 Tempered Glass - Midi Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
Farbe	Weiß
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Kabelführungsbohrungen, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Seitenteil aus gehärtetem Glas, RGB-Beleuchtung, unterstützt bis zu 280 mm Heizkörper im vorderen Paneel
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 40 cm x 45 cm
Gewicht	6 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte	4
Produktmaterial	Glas, Stahl, ABS-Kunststoff
Farbe	Weiß
Kühlsystem	Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 Rückseite: 120 mm Lüfter x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers	160 mm
Maximale Länge Videokarte	330 mm

Produktdatenblatt

Systemgehäuse-Merkmale	Kabelführungsbohrungen, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, Seitenteil aus gehärtetem Glas, RGB-Beleuchtung, unterstützt bis zu 280 mm Heizkörper im vorderen Paneel
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ; 2 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 3.0 ; 1 x Kopfhörer - mini-jack ; 1 x Mikrofon - mini-jack
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2,5 Zoll SSD-Halterungen, 3,5 Zoll SSD-Halterungen
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	20 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	45 cm
Gewicht	6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	50.8 cm
Transporttiefe	47.4 cm
Transporthöhe	28.2 cm
Transportgewicht	7 kg