

## Produktdatenblatt

### Lian Li PC-O11 Dynamic - Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung: Lian Li PC-O11 Dynamic - Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Schwarz, weiß - USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse  
 Hersteller: Lian Li  
 Hersteller Artikel Nr: PC-O11 Dynamic  
 EAN: 4718466008633



#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lian Li PC-O11 Dynamic - Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Farbe	Schwarz, weiß
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0   1 x Audio Line-out   1 x Mikrofon   1 x USB 3.1
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Kabelführungssystem, Staubfilter unten, unterstützt 120 x 360 mm Kühler, unterstützt 120 x 240 mm Kühler, unterstützt 140 x 280 mm Kühler, 2 x Seitenwandstaubfilter
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.2 cm x 44.5 cm x 44.6 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte	4
Produktmaterial	Aluminium, Temperglas, SECC-Metall
Farbe	Schwarz, weiß
Kühlsystem	Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 3   Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 3   Oberseite: Lüfterhalterung / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt
Max. Höhe des CPU-Kühlers	155 mm
Maximale Länge Videokarte	420 mm
Maximallänge der Stromversorgung	255 mm

## Produktdatenblatt

Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Kabelführungssystem, Staubfilter unten, unterstützt 120 x 360 mm Kühler, unterstützt 120 x 240 mm Kühler, unterstützt 140 x 280 mm Kühler, 2 x Seitenwandstaubfilter
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)   4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	8
Schnittstellen	2 x USB 3.0   1 x Audio Line-out - mini-jack   1 x Mikrofon - mini-jack   1 x USB 3.1 - USB-C
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl	2
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	27.2 cm
Tiefe	44.5 cm
Höhe	44.6 cm