

Produktdatenblatt

Phanteks Enthoo Evolv X Glass - Midi Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung:	Phanteks Enthoo Evolv X Glass - Midi Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Satin Black - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	Phanteks
Hersteller Artikel Nr:	PH-ES518XTG_DBK01
EAN:	0886523301424

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Phanteks Enthoo Evolv X Glass - Midi Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
Farbe	Satin Black
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon 1 x USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, herausnehmbarer HDD-Käfig, Seitenteil aus gehärtetem Glas, für Wasserkühlung geeignet, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, Support für 360/420 mm Radiator vorne, unterstützt 280/360-mm-Kühlkörper in Oberblende
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 52 cm x 52 cm
Gewicht	15 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte	10
Produktmaterial	Eloxiertes Aluminium, Temperglas, pulverbeschichteter Stahl
Farbe	Satin Black

Produktdatenblatt

Kühlsystem	Vorderseite: 140 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für 3 120/140-mm-Lüfter ; Oberseite: Lüfterhalterung / Unterstützung für 2 140-mm-Lüfter oder 3 120-mm-Lüfter ; Rückseite: 140 mm Lüfter x 1 / 1 x 120 mm oder 1 x 140 mm unterstützt
Max. Höhe des CPU-Kühlers	190 mm
Maximale Länge Videokarte	435 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Seitenwand mit Fenster, Frontstaubfilter, Kabelführungssystem, herausnehmbarer HDD-Käfig, Seitenteil aus gehärtetem Glas, für Wasserkühlung geeignet, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, Support für 360/420 mm Radiator vorne, unterstützt 280/360-mm-Kühlkörper in Oberblende
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ; 6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	7
Schnittstellen	2 x USB 3.0 ; 1 x Kopfhörer ; 1 x Mikrofon ; 1 x USB 3.1 Gen 2 - USB-C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Zubehörtasche, 4 x 3,5 Zoll HDD-Halter, Werkzeugbox, Luftführungsblende, vertical GPU mount
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	24 cm
Tiefe	52 cm
Höhe	52 cm
Gewicht	15 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	33 cm
Transporttiefe	60.5 cm
Transporthöhe	60.5 cm
Transportgewicht	17 kg