

Produktdatenblatt

ViewSonic TD2230 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")

Produktbeschreibung: ViewSonic TD2230 - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - ADS-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: TD2230-EU
 EAN: 0766907842418

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ViewSonic TD2230 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen, USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | ADS-IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 49 cm x 4.7 cm x 29.9 cm |
| Gewicht | 3.58 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Bronze |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, DDC-2B, ICES-003, CCC, DDC/CI, cULus, CEL, DisplayPort 1.2, DOE, Mexico CoC |