

## ASUS VT229H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")

Produktbeschreibung: ASUS VT229H - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0490-B01170  
 EAN: 4718017058964

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS VT229H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	38 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2482 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 7H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	49.15 cm x 20.44 cm x 30.01 cm
Gewicht	3.83 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	38 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25 W
Diagonalabmessung	54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2482 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS VividPixel Technology, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.15 cm x 20.44 cm x 30.01 cm - mit Fuß
Gewicht	3.83 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 Watt
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI   VGA   Audio Line-In   USB 2.0
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel

## Produktdatenblatt

Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, KC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	21.9 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 49.15 cm - Tiefe: 20.44 cm - Höhe: 30.01 cm - Gewicht: 3.83 kg ! Ohne Fuß - Breite: 49.15 cm - Tiefe: 5.19 cm - Höhe: 30.01 cm - Gewicht: 3.18 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	55.8 cm
Transporttiefe	13.7 cm
Transporthöhe	43 cm
Transportgewicht	6.13 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja