

Produktdatenblatt

Phanteks Enthoo Luxe 2 - Full Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung:	Phanteks Enthoo Luxe 2 - Full Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - Satin Black - USB/Audio
Gruppe:	Systemgehäuse
Hersteller:	Phanteks
Hersteller Artikel Nr:	PH-ES719LTG_BK
EAN:	0886523301615

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Phanteks Enthoo Luxe 2 - Full Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Full Tower
Farbe	Satin Black
E/A-Anschlüsse	4 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Gen 2 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Frontstaubfilter, hinterer Staubfilter, PSU-Staubfilter, unterstützt bis zu 360 mm Heizkörper im oberen Paneel, Motherboard mit RGB-Sync-Support, unterstützt bis zu 480 mm Heizkörper im vorderen Paneel, unterstützt bis zu 360 mm große Lüfter im unteren Panel, unterstützt bis zu 480 mm große Lüfter im seitlichen Panel
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 59.5 cm x 57 cm
Gewicht	14.3 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Full Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte	7
Farbe	Satin Black

Produktdatenblatt

Kühlsystem	Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 Vorderseite: 120/140 mm Lüfterhalterung / 4 120-mm- oder 3 140-mm-Lüfter werden unterstützt Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 4 Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung / Unterstützung für 3 120-mm- oder 1 140-mm-Lüfter
Max. Höhe des CPU-Kühlers	195 mm
Maximale Länge Videokarte	503 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Frontstaubfilter, hinterer Staubfilter, PSU-Staubfilter, unterstützt bis zu 360 mm Heizkörper im oberen Paneel, Motherboard mit RGB-Sync-Support, unterstützt bis zu 480 mm Heizkörper im vorderen Paneel, unterstützt bis zu 360 mm große Lüfter im unteren Panel, unterstützt bis zu 480 mm große Lüfter im seitlichen Panel
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	8
Schnittstellen	4 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Gen 2 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen und Gewicht	
Breite	24 cm
Tiefe	59.5 cm
Höhe	57 cm
Gewicht	14.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	68.4 cm
Transporttiefe	66.8 cm
Transporthöhe	32.7 cm
Transportgewicht	16.9 kg