

Steinberg UR44C - Audio-Schnittstelle

Produktbeschreibung:	Steinberg UR44C - Audio-Schnittstelle - 32-Bit - 192 kHz - USB 3.0
Gruppe:	Soundkarten
Hersteller:	Steinberg Media
Hersteller Artikel Nr:	47054

Marketing:

Die Suche nach einem Ort für qualitativ hochwertige Band- oder Ensembleaufnahmen ist mit dem UR44C um Einiges einfacher geworden. Das UR44C ist so flexibel, dass du es sowohl mit deinem Computer als auch mit deinem iOS-Gerät nutzen kannst. Es bietet dir mehrere hochwertige Ein- und Ausgänge, professionelle Komponenten und integrierte DSP-Effekte. Das Gehäuse ist kompakt und stabil genug für den Einsatz unterwegs, so dass dein Aufnahmestudio überall dort ist, wo du gerade bist.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Steinberg UR44C - Audio-Schnittstelle
Gerätetyp	Audio-Schnittstelle
Gehäusertyp	Extern
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.2 cm x 15.9 cm x 4.7 cm
Gewicht	1.5 kg
Lokalisierung	Europa
DAC-Auflösung	32-Bit
Abtastfrequenz	192 kHz (Max)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple iOS 10, Apple iOS 11, Apple macOS 10.13 High Sierra, Apple macOS Mojave 10.14, Apple iOS 12

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Audio-Schnittstelle
Formfaktor	Extern
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Breite	25.2 cm
Tiefe	15.9 cm
Höhe	4.7 cm
Gewicht	1.5 kg
Lokalisierung	Europa
Audioausgang	
DAC-Auflösung	32-Bit
Abtastfrequenz	192 kHz (Max)

Produktdatenblatt

Anz. Eingangskanäle	4
Anz. Ausgangskanäle	4
Frequenzgang	20 - 22000 Hz
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x MIDI-Eingang - DIN 5-polig 1 x MIDI-Ausgang - DIN 5-polig 4 x Mikrofon-/HI-Z-Instrumenten-Eingang - XLR 4 x Audio-Line-Out 2 x Kopfhörer - Telefon Stereo 6,3 mm 1 x USB 3.0 2 x Audio-Line-In 2 x symmetrische/nicht symmetrische Audioausgabe
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1 m
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (64 bit), Apple iOS 10, Apple iOS 11, Apple macOS 10.13 High Sierra, Apple macOS Mojave 10.14, Apple iOS 12
Details der Systemanforderungen	Dual Core Prozessor - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 1200 MB
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C