

## Plustek OpticPro A320L - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0

Produktbeschreibung:	Plustek OpticPro A320L - Flachbettscanner - A3 - 1600 dpi x 1600 dpi - USB 2.0
Gruppe:	Scanner
Hersteller:	Plustek
Hersteller Artikel Nr:	0280L
EAN:	4042485087714

### Marketing:

Der Plustek OpticPro A320 ist ein leistungsstarker, langlebiger und extrem leiser A3-Flachbettscanner. Mit seiner hohen Auflösung von max. 1600 x 1600 dpi ist er ideal für Profis wie auch für ambitionierte Heimanwender. Mit einer Scangeschwindigkeit von 8,5 Sekunden für ein DIN-A3-Dokument gehört der OpticPro A320 zu den schnellsten A3-Scannern.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Plustek OpticPro A320L - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scan-Elementtyp	CCD
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	304.8 x 431.8 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	1600 dpi x 1600 dpi
Scangeschwindigkeit	7.8 Sek./Scan
Max. Dokumentgröße	304.8 mm x 431.8 mm
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.12.x, Apple MacOS X 10.13 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.3 cm x 40 cm x 14 cm
Gewicht	7.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
Allgemein	
Typ	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0

## Produktdatenblatt

Max. unterstützte Dokumentgröße	304.8 x 431.8 mm
<b>Scanner</b>	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	1600 dpi x 1600 dpi
Scan-Elementtyp	CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Scangeschwindigkeit	7.8 Sek./Scan
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Scan, Kopie, E-Mail, Dateij, OCR, Spezialeinstellung
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	7.8 Sek./Scan - Farbe - A3 - 300 dpi ; 7.8 Sek./Scan - Graustufe - A3 - 300 dpi ; 7.8 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A3 - 300 dpi
Produktzertifizierungen	TWAIN, WIA, ICA
<b>Medienhandhabung</b>	
Max. Dokumentgröße	304.8 mm x 431.8 mm
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	USB 2.0
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, ABBYY FineReader Sprint 12
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.12.x, Apple MacOS X 10.13 oder höher
Details der Systemanforderungen	Core i5 RAM 4 GB
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	62.3 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	7.5 kg