

Produktdatenblatt

Philips E-line 272E1CA - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: Philips E-line 272E1CA - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: 272E1CA/00
 EAN: 8712581758431

Marketing:

Das 27-Zoll-Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der Adaptive-Sync-Technologie.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Philips E-line 272E1CA - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	61 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.1 cm x 20.3 cm x 46.2 cm
Gewicht	4.45 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CU-EAC

Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	61 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42 W
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Ppi	82
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Sync-on-Green, Bleifrei, SmartContrast, 83% NTSC (CIE 1976) Farbskala, 100%-sRGB-Farbskala (CIE 1931), SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie, sRGB Mode
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.1 cm x 20.3 cm x 46.2 cm - mit Fuß
Gewicht	4.45 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA ; HDMI (HDCP) ; DisplayPort ; Kopfhörer ; Audio Line-In
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ; 1 x Audiokabel
MTBF	50,000 Stunde(n)

Produktdatenblatt

Kennzeichnung	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CU-EAC
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	38.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 20.3 cm - Höhe: 46.2 cm - Gewicht: 4.45 kg Ohne Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 4.3 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 3.85 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	73 cm
Transporttiefe	18.6 cm
Transporthöhe	53.8 cm
Transportgewicht	6.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%