

Produktdatenblatt

ASUS TUF Gaming VG27AQ - LED-Monitor - 68.47 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG27AQ - LED-Monitor
- 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD - IPS
- 350 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI,
DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
Hersteller: ASUS
Hersteller Artikel Nr: 90LM0500-B01370
EAN: 4718017296762

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG27AQ - LED-Monitor - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	48 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 155 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62 cm x 21.1 cm x 50.7 cm
Gewicht	5.8 kg
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	48 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	33 W
Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive-Sync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 155 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 155 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 243 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Trace Free Technology, 99% sRGB-Farbskala, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, HDR (High Dynamic Range), HDR10-kompatibel, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Ultra-Low Blue Light Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - mit Fuß
Gewicht	5.8 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+33
Schwenkwinkel	180
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Produktdatenblatt

Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 61 cm - Tiefe: 6.6 cm - Höhe: 36.3 cm - Gewicht: 3.5 kg ; Mit Fuß - Breite: 62 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 50.7 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	70.4 cm
Transporttiefe	21 cm
Transporthöhe	46.4 cm
Transportgewicht	8 kg