

Produktdatenblatt

PULS MiniLine ML50.100 - Stromversorgung - 50 Watt

Produktbeschreibung: PULS MiniLine ML50.100 -
Stromversorgung (DIN-Schienenmontage
möglich) - AC 100-240/ DC 85-375 V - 50
Watt

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller: PULS
Hersteller Artikel Nr: ML50.100
EAN: 0875404000075

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	PULS MiniLine ML50.100 - Stromversorgung - 50 Watt
Gerätetyp	Stromversorgung - DIN-Schienenmontage möglich
Gewicht	240 g
Eingangsspannung	AC 100-240/ DC 85-375 V
Ausgangsspannung	24 - 28 V
Leistungskapazität	50 Watt
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontageklammer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.5 cm x 9.1 cm x 7.5 cm

Technische Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Stromversorgung - DIN-Schienenmontage möglich
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	AC 100-240/ DC 85-375 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	24 - 28 V
Leistungskapazität	50 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontageklammer
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage
Kennzeichnung	NEC-CL2, UL, GOST, cUL, UL 60950, CB, EMC, RoHS, UL 60950-1, UL 508, cULus, EN 60601-1
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Abmessungen und Gewicht	
Breite	4.5 cm
Tiefe	9.1 cm

Produktdatenblatt

Höhe	7.5 cm
Gewicht	240 g