

NewStar FPMA-D960NOTEBOOK - Tischhalterung (full-motion)

Produktbeschreibung: NewStar FPMA-D960NOTEBOOK - Tischhalterung für LCD-Display/Notebook (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Klemmmontage



Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: NewStar
 Hersteller Artikel Nr: FPMA-D960NOTEBOOK
 EAN: 5054629434987,8717371444891

Marketing:

Die NewStar Tischhalterung, das Modell FPMA-D960NOTEBOOK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 27" (69 cm) und Notebooks bis 22". Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme. NewStars Neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms und Notebooks, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 45 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 10 bis 43 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. NewStar FPMA-D960NOTEBOOK hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm) und Notebooks bis 22". Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 10 kg und Notebooks je 15 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar FPMA-D960NOTEBOOK - Tischhalterung (full-motion)
Produkttyp	Tischhalterung (full-motion) - Klemmmontage
Einstellbare Tiefe	10-43 cm
Einstellbare Höhe	0-45 cm
Neigung	180°
Rotation	360°
Drehen	180°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung	LCD-Display/Notebook

Produktdatenblatt

Empfohlene Display-Größe	25.4-68.6 cm (10"-27")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	10 kg
Farbe	Schwarz