

## Produktdatenblatt

### Zebra GX Series GX430t - Etikettendrucker - monochrom - Thermodirekt/Thermotransfer



Produktbeschreibung: Zebra GX Series GX430t - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (10,8 cm) - 300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB, LAN, seriell

Gruppe: Drucker  
 Hersteller: Zebra Technologies  
 Hersteller Artikel Nr: GX43-102420-000  
 EAN: 3606505234765,4054318204694,57111045575501

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

| Hauptmerkmale                       |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Zebra GX Series GX430t - Etikettendrucker - monochrom - Thermodirekt/Thermotransfer   |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom  |
| Gewicht                             | 2.1 kg  |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (10,8 cm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 19 mm x 9.7 mm  |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 108 mm x 991 mm   |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 102 mm/Sek - s/w   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 300 dpi   |
| Schnittstelle                       | USB, LAN, seriell   |
| RAM Installiert (Max.)              | 8 MB SDRAM  |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 4 MB (68 MB)  |
| Druckersprache                      | ZPL, ZPL II, EPL2   |
| Barcodes                            | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A |
| Medientyp                           | Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material   |
| Netzwerk                            | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet   |
| Druckermerkmale                     | Einstellbarer Mediensensor (Adjustable Media Sensor, AMS)   |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120/230 V  |
| Microsoft Zertifizierung            | Compatible with Windows 7   |

## Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 19.4 cm x 25.4 cm x 19.1 cm

| Ausführliche Details                |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Allgemein</b>                    |   |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer - monochrom  |
| <b>Drucker</b>                      |   |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 102 mm/Sek - s/w - 300 dpi   |
| Eingebaute Geräte                   | Status-LCD  |
| Anschluss technik                   | Kabelgebunden   |
| Schnittstelle                       | USB, LAN, seriell   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 300 dpi   |
| Druckersprache                      | ZPL, ZPL II, EPL2   |
| Enthaltene Schriftarten             | 16 x Bitmap   1 x skalierbar  |
| Barcodes                            | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanische Post, Plessey, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A |
| Druckermerkmale                     | Einstellbarer Mediensensor (Adjustable Media Sensor, AMS)   |
| <b>RAM</b>                          |   |
| RAM Installiert (Max.)              | 8 MB  |
| Technologie / Formfaktor            | SDRAM   |
| <b>Flash-Speicher</b>               |   |
| Flash-Speicher                      | 4 MB (installiert) / 68 MB (Max)  |
| <b>Medienhandhabung</b>             |   |
| Medientyp                           | Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tag-Material   |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (10,8 cm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 19 mm x 9.7 mm  |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 108 mm x 991 mm   |
| Mediengrößen                        | Rolle (1,9 cm), Rolle (10,8 cm)   |
| Max. Druckbreite                    | 104 mm  |
| Max. Drucklänge                     | 991 mm  |
| Zulässige Medienstärke              | 0.08 mm - 0.2 mm  |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm  |
| Rollenkerndurchmesser               | 25.4 mm, 38.1 mm, 12.7 mm   |
| Vorlageneinzug für Medien           | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)   |
| <b>Netzwerk</b>                     |   |
| Netzwerk                            | Druckserver   |
| Data Link Protocol                  | Ethernet, Fast Ethernet   |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>    |   |
| Verbindungen                        | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig   1 x USB   1 x LAN - RJ-45  |
| <b>Verschiedenes</b>                |   |

## Produktdatenblatt

|  |   |
|--|---|
| Compatible with Windows 7                    | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung                                | TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15   |
| <b>Stromversorgung</b>                       |   |
| Stromversorgungsgerät                        | Stromversorgung   |
| Erforderliche Netzspannung                   | Wechselstrom 120/230 V  |
| Nötige Frequenz                              | 50/60 Hz  |
| Power Factor Korrektur                       | Ja  |
| <b>Software / Systemanforderungen</b>        |   |
| Software inbegriffen                         | Treiber & Dienstprogramme, ZebraDesigner  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |   |
| Min Betriebstemperatur                       | 5 °C  |
| Max. Betriebstemperatur                      | 41 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb        | 10 - 90%  |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>               |   |
| Breite                                       | 19.4 cm   |
| Tiefe  | 25.4 cm   |
| Höhe   | 19.1 cm   |
| Gewicht                                      | 2.1 kg  |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |   |
| Gewicht (Versand)                            | 4.1 kg  |