

Motorola XT420 Two-Way Radio - PMR

Produktbeschreibung:	Motorola XT420 - Tragbar - Two-Way Radio - PMR - 8 Kanäle
Gruppe:	Zwei-Wege-Radios
Hersteller:	Motorola Solutions
Hersteller Artikel Nr:	RMP0166BHLLAA



Marketing:

Befähigen Sie Ihr Team mit einer schnelleren Kommunikations-möglichkeit. Durch das Funkgerät XT420 können Mitarbeiter sofort miteinander sprechen, ohne Zeit zu verlieren. Das XT420 bietet nicht nur eine deutliche und gut verständliche Audioqualität im gesamten Arbeitsbereich, sondern ist auch außerordentlich widerstandsfähig. Damit sorgt es auch bei hohen Strapazen und trotz hohem Geräuschpegel für eine herausragende Leistung. Das Funkgerät XT420 funktioniert ohne Abonnement oder Gesprächsgebühren auf unlizenziierten PMR446-Frequenzen. Es bietet 8 Kanäle und 219 benutzerwählbare Datenschutcodes, um ein klares Signal bereitzustellen. Verbesserte Audioqualität, eine robuste Konstruktion und eine vielseitige HTML-basierte Customer Programming Software machen dieses Funkgerät zu einer ausgezeichneten Wahl für alle Unternehmensanforderungen an einem Standort. Erweiterte Funktionen wie die Kanalansage halten Ihnen die Hände frei, damit Sie sich auf anstehende Aufgaben konzentrieren können. Egal ob Sie Mittel und Arbeitskräfte auf einer Baustelle oder an einer Fertigungsstraße koordinieren, das Handsprechfunkgerät XT420 wurde ausgiebig auf lange Haltbarkeit getestet. Nutzen Sie Zubehör, das sich mit Anwendungskomfort, Widerstandsfähigkeit und Unauffälligkeit ganz an Ihre Arbeitsweise anpasst, um noch mehr aus Ihrem Funkgerät der XT400 Serie zu machen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Motorola XT420 Two-Way Radio - PMR
Produkttyp	Two-Way Radio
Formfaktor	Tragbar
Kanäle	8 Kanäle
Leistung	0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich	9 km
Voice Operated Transmission (VOX)	Ja
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.8 cm x 4 cm x 11.6 cm
Gewicht	244 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Two-Way Radio
Funkgerätformfaktor	Tragbar
Breite	5,8 cm
Tiefe	4 cm
Höhe	11,6 cm
Gewicht	244 g
Gehäusematerial	Polycarbonat
Funksystem	
Typ	PMR
Kanäle	8 Kanäle
Leistung	0,5 Watt
Max. Gesprächsbereich	9 km
Empfindlichkeit (12dB SINAD)	0.18 µV
Schalter und Drehknöpfe	Einschalt-/Lautstärkedrehknopf, Kanalwahldrehknopf, Push-To-Talk-(PTT)-Knopf
Besonderheiten des Funksystems	
Voice Operated Transmission (VOX)	Ja
Kanalsuche	Ja
Tastatursperre	Ja
Integrierter Lautsprecher	Ja
Zusätzliche Merkmale	Sprachverschlüsselung, ohne Lizenz
Verschiedenes	
Antenne	Extern
Schutz	Stoßsicher, staubgeschützt
Kennzeichnung	MIL-STD 810E, MIL-STD 810F, MIL-STD 810D, MIL-STD 810G, MIL-STD 810C, IP55
Zubehör im Lieferumfang	Ladeständer, Gürtelklammer, Netzadapter
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Batterie	
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität	2150 mAh
Betriebszeit (bis zu)	20 Stunde(n)