

Produktdatenblatt

Honeywell ScanPal EDA71 - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 17.8 cm (7") - 4G

Produktbeschreibung:	Honeywell ScanPal EDA71 - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 17.8 cm (7") Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, NFC, Bluetooth - 4G
Gruppe:	Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller:	Honeywell
Hersteller Artikel Nr:	EDA71-1-B741EAGOK

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Honeywell ScanPal EDA71 - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 17.8 cm (7") - 4G
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 8.1 (Oreo)
Display	17.8 cm (7") Farbe - 1280 x 720 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 450 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Speicherkapazität	32 GB
RAM	2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Kamera	13 Megapixel
Navigationssystem	GPS/GLONASS/BeiDou
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.8 cm x 2.1 cm x 21.4 cm
Gewicht	640 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 8.1 (Oreo)
Display	
Typ	17.8 cm (7") Farbe

Produktdatenblatt

Auflösung	1280 x 720
Touchscreen	Multi-Touch
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, leuchtstarke Anzeige, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen
Prozessor	
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 450
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Speicher	
Speicherkapazität	32 GB
RAM	2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	128 GB
Kommunikationsformen	
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, WPA2-Enterprise, PWD
Kamera	
Auflösung (MP)	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Navigationssystem	
Receiver	GPS/GLONASS/BeiDou
Multimedia	
Audio	Lautsprecher
Eingabegerät	
Typ	Touchscreen
Barcodes	
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
Software	
Vorinstallierte Software	Honeywell SDK, Honeywell Powertools and Demos
Erweiterung und Konnektivität	
Erweiterung Steckplatz	1 x microSDXC
Batterie	
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	8850 mAh
Verschiedenes	
Sensoren	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Kennzeichnung	Bluetooth Class 2, MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IEC 60529 IP64
Lokalisierung	Europa
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.8 cm
Tiefe	2.1 cm
Höhe	21.4 cm

Produktdatenblatt

Gewicht	640 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C