

## Produktdatenblatt

### ASUS TUF Gaming VG27VQ - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG27VQ - LED-Monitor  
- gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full  
HD (1080p) - VA - 400 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms  
- HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher -  
Schwarz

Gruppe: Monitore  
Hersteller: ASUS  
Hersteller Artikel Nr: 90LM0510-B01E70  
EAN: 4718017472869

#### Marketing:

Der TUF Gaming VG27VQ ist ein 68,58 cm (27 Zoll) Full HD (1920x1080) Curved-Monitor mit einer ultra-schnellen Bildwiederholffrequenz von 165 Hz, entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG27VQ - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	60.9 cm x 21.1 cm x 50.7 cm
Gewicht	6 kg

#### Ausführliche Details

##### Allgemein

## Produktdatenblatt

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	30 - 185 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	48 - 165 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Trace Free Technology, 100% sRGB-Farbskala, flimmerfreie Technologie, FreeSync Technology, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, HDR10-kompatibel, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Low Blue Light-Technologie, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.9 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - mit Fuß
Gewicht	6 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI   DisplayPort   DVI-D (Dual Link)   Kopfhörer   Audio Line-In
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/20
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt

## Produktdatenblatt

Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 60.9 cm - Tiefe: 4.4 cm - Höhe: 36 cm ! Mit Fuß - Breite: 60.9 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 50.7 cm - Gewicht: 6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	68.8 cm
Transporttiefe	20.9 cm
Transporthöhe	55.8 cm
Transportgewicht	8.7 kg