

Produktdatenblatt

Synology - DDR4 - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert

Produktbeschreibung: Synology - DDR4 - 4 GB - SO DIMM
260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V -
ungepuffert - non-ECC - für Deep Learning
NVR DVA3219

Gruppe: RAM
Hersteller: Synology
Hersteller Artikel Nr: D4NESO-2666-4G
EAN: 0846504003662,4711174723669

Marketing:

Für optimale Kompatibilität und Zuverlässigkeit sollten Sie stets originale Synology-Speichermodule von örtlichen Vertriebspartnern erwerben. Die Installation anderer Speichermodule kann zu Instabilität des Systems oder Bootversagen führen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Synology - DDR4 - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert
Produkttyp	RAM-Speicher
Kapazität	4 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Spannung	1.2 V
Äquivalente Teilenummer	Synology D4NESO-2666-4G
OEM-Hersteller	
Entwickelt für	Deep Learning NVR DVA3219

Ausführliche Details	
Allgemein	
Kapazität	4 GB
Erweiterungstyp	Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer	Synology D4NESO-2666-4G
OEM-Hersteller	
Speicher	
Typ	DRAM
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit	2666 MHz (PC4-21300)

Produktdatenblatt

Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Ungepuffert
Spannung	1.2 V
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Synology Deep Learning NVR DVA3219