

Produktdatenblatt

Philips E-line 322E1C - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")

Produktbeschreibung: Philips E-line 322E1C - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Textured Black

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: 322E1C/00
 EAN: 8712581758479

Marketing:

Das 32-Zoll-Display mit geschwungener E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der Adaptive-Sync-Technologie.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Philips E-line 322E1C - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	58 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	40 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.364 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm
Gewicht	7.1 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, DisplayPort 1.2

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	58 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	40 W
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.364 mm
Ppi	70
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	53 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Sync-on-Green, Bleifrei, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Adaptive-Sync-Technologie
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm - mit Fuß
Gewicht	7.1 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	- 5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	40.6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Produktdatenblatt

Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 52.3 cm - Gewicht: 7.1 kg Ohne Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 8.8 cm - Höhe: 42.5 cm - Gewicht: 6.28 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	80 cm
Transporttiefe	23.6 cm
Transporthöhe	62.5 cm
Transportgewicht	10.01 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%