

Produktdatenblatt

FSP iFP Series iFP 800 - USV - 480 Watt - 800 VA

Produktbeschreibung:	FSP iFP Series iFP 800 - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 480 Watt - 800 VA 9 Ah - USB
Gruppe:	USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller:	FSP
Hersteller Artikel Nr:	PPF4802000
EAN:	4713224522314

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	FSP iFP Series iFP 800 - USV - 480 Watt - 800 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	4.9 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V \pm 10%
Leistungskapazität	480 Watt / 800 VA
Batterie	- 9 Ah
Anz. Batterien	1
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.1 cm x 30 cm x 14.2 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	USV - extern
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 290 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz \pm 1Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V \pm 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	480 Watt / 800 VA
Überspannungsschutz für	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Datenleitungen	
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Schutzschaltung	Sicherung
Batterie	
Menge	1
Bereitgestellte Spannung	12 V

Produktdatenblatt

Kapazität	9 Ah
Ladezeit	4 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Touch-Screen-LCD-Display, Entladungsschutz, off-mode charging
Kennzeichnung	cTUVus
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	40 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	10.1 cm
Tiefe	30 cm
Höhe	14.2 cm
Gewicht	4.9 kg