

### Doro 5516 - Schwarz - 3G - GSM - Mobiltelefon

Produktbeschreibung: Doro 5516 - Mobiltelefon - 3G - microSDHC slot - GSM - 320 x 240 Pixel - 2 MP - Schwarz

Gruppe: Mobiltelefone

Hersteller: DORO

Hersteller Artikel Nr: 380432

EAN: 7322460072629

#### Marketing:

Das Doro 5516 ist perfekt, wenn Sie ein einfach zu bedienendes Mobiltelefon mit erstklassigem Klang und vielen praktischen Funktionen suchen. Sie werden es lieben, mit ihm Gespräche zu führen, SMS zu schreiben oder Fotos zu machen. Außerdem verfügt es über eine Notruftaste für zusätzliche Sicherheit.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Doro 5516 - Schwarz - 3G - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon 3G
Anzeige	LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - 6.1 cm (2.4")
Besonderheiten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Audio-Player, Sprachrecorder
Speicher	microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Hinterere Kamera	2 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Bar
SIM-Kartentyp	Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten	Eine SIM
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss
Gesprächszeit	Bis zu 480 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 500 Stunden
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 mm x 11.5 mm x 124 mm
Gewicht	91 g
SAR	1,735 W/kg (Körper) / 1,029 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Mobiltelefon
Formfaktor	Bar

## Produktdatenblatt

Integrierte Komponenten	Rückwärtige Kamera, UKW-Radio, Audio-Player, Sprachrecorder
Breite	48 mm
Tiefe	11.5 mm
Höhe	124 mm
Gewicht	91 g
Gehäusefarbe	Schwarz
SAR-Wert	1,735 W/kg (Körper) / 1,029 W/kg (Kopf)
<b>Mobil</b>	
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	3G
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Micro-SIM
Anzahl SIM-Karten	Eine SIM
<b>Nachrichtenvermittlung und Internet</b>	
Nachrichtendienste	SMS, MMS
<b>Kommunikation</b>	
Datenübertragung	GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
2G-Band	GSM 900/1800/1900
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth 2.1 EDR
<b>Telefonmerkmale</b>	
Telefonfunktionen	Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen	Blinkleuchte
<b>Speicher</b>	
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSDHC - bis zu 32 GB
<b>Hintere Kamera</b>	
Sensorauflösung	2 Megapixel
Lichtquelle	LED-Licht
Video Auflösungen	320 x 240 (QVGA)
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
<b>Verbindungen</b>	
Anschlussstyp	Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
<b>Batterie</b>	
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	800 mAh
Sprechzeit	480 Minuten
Standby-Zeit	500 Stunden
Laufzeitdetails	Bereitschaft: bis zu 500 Std.   Sprechen: bis zu 480 min
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter

