

## Produktdatenblatt

### Pioneer SE-C8TW - Ohrhörer mit Mikrofon

Produktbeschreibung: Pioneer SE-C8TW - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - kabellos - Schwarz

Gruppe: Headsets & Mikrofone

Hersteller: Pioneer

Hersteller Artikel Nr: SE-C8TW-B

EAN: 4573243092201



#### Marketing:

Bei kabellosen Kopfhörern kommt es in erster Linie auf ein geringes Gewicht an und der Pioneer C8 bringt diese Eigenschaft auf den Punkt. Der Klang ist exzellent, mit tiefem Bass, der von den Seltenerd-Magnet-Treibern angetrieben wird und mit AAC-Codec über Bluetooth übertragen wird. Die Batteriebetriebsdauer ist stark: Laden Sie die Batterie innerhalb von drei Stunden vollständig auf, und wenn Sie unterwegs sind, können Sie die Kopfhörer zwei weitere Male in der Transportbox aufladen. Sprachzugriff auf Smartphone-Assistenten, Freisprechen und Musiksteuerung erfolgen über Tasten. Der C8 arbeitet mit einer Android-App, die Benachrichtigungen ausliest, eine Funktion, die es nur bei Pioneer gibt. Aber der Unterschied liegt im Detail: einzigartige L / R Formen, nicht sichtbare Ladeports, Silikonhülsen mit Strukturoberfläche für mehr Griffigkeit und LED-Batterieanzeige am Gehäuse. Leicht, praktisch, immersiv... der C8 ist wirklich absolut kabellos und bietet Ihnen maximale Freiheit.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Pioneer SE-C8TW - Ohrhörer mit Mikrofon
Produkttyp	Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Farbe	Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor	Im Ohr
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Kopfhörertechnik	Dynamisch
Funkfrequenzbereich	2.4 - 2.4835GHz
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.2
Soundmodus	Stereo
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 4 - 22000 Hz

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Ohrhörer - Bluetooth - kabellos
Gewicht	12 g
Farbe	Schwarz
Max. Betriebsabstand	10 m



## Produktdatenblatt

<b>Kopfhörer</b>	
Kopfhörer-Formfaktor	Im Ohr
Kopfhörertechnik	Dynamisch
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus	Stereo
Frequenzgang	4 - 22000 Hz
Membran	6 mm
<b>Drahtlose Verbindung</b>	
Funkfrequenzbereich	2.4 - 2.4835GHz
Modulationsart	FHSS
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Schutzhülle, 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
<b>Stromversorgung</b>	
Batterie	Headsetbatterie
Betriebszeit (bis zu)	3 Stunde(n)
Ladezeit	1 Stunde(n)
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>	
<b>(Transport)</b>	
Transportbreite	11.5 cm
Transporttiefe	17 cm
Transporthöhe	4.5 cm

