

# Produktdatenblatt

## Philips E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 4K - 81.3 cm (32")

Produktbeschreibung: Philips E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 2500:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Philips  
 Hersteller Artikel Nr: 328E1CA/00  
 EAN: 8712581758516

### Marketing:

Das 32-Zoll-Display mit geschwungener E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Ultraklares 4K UHD mit ultrabreitem Farbspektrum und Adaptive-Sync erwecken Ihre Bilder zum Leben!

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Philips E-line 328E1CA - LED-Monitor - gebogen - 4K - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	49.3 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	2500:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm
Gewicht	7.71 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, TUV GS, SEMKO, CCC, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2

## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	49.3 W
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.182 mm
Ppi	140
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	2500:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	53 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Sync-on-Green, Bleifrei, SmartContrast, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, ohne Quecksilber, SmartUniformity, Adaptive-Sync-Technologie, Ultra Wide-Color Technology, Monitorkalibrierung Delta E<2, 97.8% NTSC-Farbskala, 120.5% sRGB-Farbskala
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm - mit Fuß
Gewicht	7.71 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	DisplayPort ; 2 x HDMI ; Audio Line-Out
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	- 5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel ; 1 x HDMI-Kabel ; 1 x Audiokabel
MTBF	50,000 Stunde(n)

## Produktdatenblatt

Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, TUV GS, SEMKO, CCC, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 28.1 cm - Höhe: 52.3 cm - Gewicht: 7.71 kg   Ohne Fuß - Breite: 70.9 cm - Tiefe: 8.8 cm - Höhe: 42.5 cm - Gewicht: 6.89 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	80 cm
Transporttiefe	23.6 cm
Transporthöhe	62.5 cm
Transportgewicht	10.51 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%