

Produktdatenblatt

Philips UpBeat SHB2505WT - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon

Produktbeschreibung: Philips UpBeat SHB2505WT - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Geräuschisolierung - weiß

Gruppe: Headsets & Mikrofone
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: SHB2505WT/10
 EAN: 4895229100480

Marketing:

Alles funktioniert, wenn Sie Ihre Musik haben. Diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer sorgen mit der tragbaren Ladetasche für großartigen Sound und bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit. Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste, um den Sprachassistenten Ihres Telefons zu aktivieren.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Philips UpBeat SHB2505WT - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp	True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik
Farbe	Weiß
Kopfhörer-Formfaktor	Im Ohr
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Kopfhörertechnik	Dynamisch
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Geräuschdämmung	Geräuschisolierung
Bedienungselement	Multifunktionstaste
Intelligenter Assistent	Siri, Google Assistant - indirekt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Breite	4.1 cm
Tiefe	3.6 cm
Höhe	6.5 cm
Gewicht	46 g
Farbe	Weiß
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik
Max. Betriebsabstand	10 m
Kopfhörer	
Kopfhörer-Formfaktor	Im Ohr

Produktdatenblatt

Kopfhörertechnik	Dynamisch
Anschlusstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Geräuschdämmung	Ja
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Membran	6 mm
Magnetmaterial	NdFeB
Mikrofon	
Formfaktor	Eingebaut
Fernbedienung	
Steuerung	Multifunktionstaste
Verbindungen	
Anschlusstyp	Bluetooth ; USB (nur Stromversorgung)
Internet der Dinge (IoT)	
Intelligenter Assistent kompatibel	Siri, Google Assistant
Sprachgesteuert	Indirekt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Ladekabel - ablösbar
Zubehör im Lieferumfang	3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladegehäuse
Stromversorgung	
Batterie	Headsetbatterie wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl	2
Betriebszeit (bis zu)	15 Stunde(n)
Laufzeitdetails	Andauernde Wiedergabe: bis zu 3 Std. Andauernde Wiedergabe (mit Ladeclip): bis zu 15 Std. Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 12 Std.
Ladezeit	1.5 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	9.5 cm
Transporttiefe	4 cm
Transporthöhe	15 cm
Transportgewicht	120 g