

## Produktdatenblatt

### ASUS PB278QV - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS PB278QV - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 5 ms  
- HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort -  
Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
Hersteller: ASUS  
Hersteller Artikel Nr: 90LMGA301T02251C  
EAN: 4718017407632

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS PB278QV - LED-Monitor - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	8000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	64.3 cm x 21.8 cm x 55.23 cm
Gewicht	7.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, PSE Mark, GOST-R, J-MOSS, ERP

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9

## Produktdatenblatt

Native Auflösung	2560 x 1440
Pixelpitch	0.233 mm
Ppi	109
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, Zero Bright Dot, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, 100% sRGB-Farbskala, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.3 cm x 21.8 cm x 55.23 cm - mit Fuß
Gewicht	7.8 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI   DisplayPort   Audio Line-In   Kopfhörer   DVI-D (Dual Link)   VGA
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	120
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, PSE Mark, GOST-R, J-MOSS, ERP
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	42 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 64.3 cm - Tiefe: 6.96 cm - Höhe: 38.62 cm   Mit Fuß - Breite: 64.3 cm - Tiefe: 21.8 cm - Höhe: 55.23 cm - Gewicht: 7.8 kg

## Produktdatenblatt

---

<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>	
<b>(Transport)</b>	
Transportgewicht	11 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja