

NewStar NeoMounts NM-D135BLACK - Tischhalterung (einstellbarer Arm)

Produktbeschreibung: NewStar NeoMounts NM-D135BLACK - Tischhalterung für LCD-Display (einstellbarer Arm) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76 cm (10"-30")

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: NewStar
 Hersteller Artikel Nr: NM-D135BLACK
 EAN: 5054629994450,8717371445225

Marketing:

Die NewStar Tischhalterung, das Modell NM-D135BLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. NewStars Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 40 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 4 bis 43 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar NeoMounts NM-D135BLACK - Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Produkttyp	Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Einstellbare Tiefe	4-43 cm
Einstellbare Höhe	0-40 cm
Neigung	-45 ° bis 45 °
Schwenken	180°
Anheben	40 cm
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-76 cm (10"-30")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	8 kg
Farbe	Schwarz
Packungsinhalt	Tischklemme, Ösenplatte

Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
Allgemein	
Einstellbare Tiefe	4-43 cm
Einstellbare Höhe	0-40 cm
Farbe	Schwarz
Packungsinhalt	Tischklemme, Ösenplatte
Möbel für audiovisuelle Geräte	
Typ	Tischhalterung
Design	Einstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung	Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe	25.4-76 cm (10"-30")
Neigung	-45 ° bis 45 °
Schwenken	180°
Anheben	40 cm
Rotation	360°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht	8 kg

