

Produktdatenblatt

Samsung S27F354FHU - SF354 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: Samsung S27F354FHU - SF354 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - Plane to Line Switching (PLS) - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: LS27F354FHUXEN
 EAN: 8806090139475

Marketing:

Mit einem erstaunlich schlanken Profil von nur 10 mm, so schlank wie ein Kugelschreiber, ist das Panel halb so dick wie die vorhergehenden Bildschirm-Modelle. Ein einfacher, runder Standfuß ergänzt das schlanke Panel auf elegante Art und Weise. Die horizontale Musterung auf der Rückseite des Panels verleiht dem Monitor ein elegantes und modernes Finish.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung S27F354FHU - SF354 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	Plane to Line Switching (PLS)
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.62 cm x 24.77 cm x 46.24 cm
Gewicht	4.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produktdatenblatt

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	Plane to Line Switching (PLS)
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	MagicBright, Spielmodus, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology, 72% (NTSC 1976) Farbumfang, Super Slim Design
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.62 cm x 24.77 cm x 46.24 cm - mit Fuß
Gewicht	4.8 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-1/+22
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.62 cm - Tiefe: 24.77 cm - Höhe: 46.24 cm - Gewicht: 4.8 kg Ohne Fuß - Breite: 62.62 cm - Tiefe: 8.83 cm - Höhe: 36.49 cm - Gewicht: 4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	70 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	44.1 cm
Transportgewicht	6.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)