

## Produktdatenblatt

### Transcend StoreJet 35T3 - Festplatte - 8 TB - USB 3.0

Produktbeschreibung: Transcend StoreJet 35T3 - Festplatte - 8 TB  
 - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0  
 - 256-Bit-AES

Gruppe: Festplatten  
 Hersteller: Transcend  
 Hersteller Artikel Nr: TS8T3SJ35T3  
 EAN: 0760557832898

#### Marketing:

Es kann Ihnen endlos vorkommen, wenn Sie auf die Datenübertragung warten müssen. Das StoreJet 35T3 unterstützt nicht nur den USB 3.0-Standard, der schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 130MB/s liefert, sondern hat darüber hinaus eine hohe Speicherkapazität von bis zu 8TB für eine große Anzahl an Dateien. Anstatt Zeit damit zu verschwenden, Gigabytes an Daten auf eine gewöhnliche USB 2.0-Festplatte zu kopieren, können Sie mit dieser USB 3.0-Festplatte Ihre Daten viel schneller übertragen. Mit der komfortablen OneTouch-Datensicherungstaste können Sie mit nur einem Tastendruck Ihre Daten sichern und synchronisieren und gewährleisten, dass wichtige Dateien sicher gespeichert sind. Das StoreJet 35T3 ist umweltfreundlich und erfüllt die EU Ecodesign-Anforderungen für energiebezogene Produkte (ErP) und schaltet nach 10 Minuten Inaktivität in den stromsparenden Sleep-Modus.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Transcend StoreJet 35T3 - Festplatte - 8 TB - USB 3.0
Typ	Festplatte - extern (Stationär) - Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), One-Touch Backup, lüfterloses Design, LED-Status-Anzeige, rutschfest, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung
Kapazität	8 TB
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	USB 3.0
Merkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), One-Touch Backup, lüfterloses Design, LED-Status-Anzeige, rutschfest, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung, 256-Bit-AES
Stromversorgung	Wechselstromadapter im Lieferumfang
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.48 cm x 15.24 cm x 17.24 cm
Gewicht	1.04 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7



# Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität	8 TB
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle	Serial ATA
Merkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), One-Touch Backup, lüfterloses Design, LED-Status-Anzeige, rutschfest, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung, 256-Bit-AES
Breite	4.48 cm
Tiefe	15.24 cm
Höhe	17.24 cm
Gewicht	1.04 kg
<b>Erweiterung und Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgung	Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
<b>Software &amp; Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - extern
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	Plug and Play, BSMI, FCC, Directive 2006/66/EC, WEEE 2002/96/EC
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C