

Produktdatenblatt

FSP iFP Series iFP 1500 - USV - 900 Watt - 1500 VA

Produktbeschreibung: FSP iFP Series iFP 1500 - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 900 Watt - 1500 VA 9 Ah - USB

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte

Hersteller: FSP

Hersteller Artikel Nr: PPF9003100

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	FSP iFP Series iFP 1500 - USV - 900 Watt - 1500 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	10.4 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V \pm 10%
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Batterie	- 9 Ah
Anz. Batterien	2
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 32 cm x 18.2 cm

Technische Details	
Allgemein	
Gerätetyp	USV - extern
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	AC 140 - 290 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz \pm 1Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V \pm 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	900 Watt / 1500 VA
Überspannungsschutz für	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11
Datenleitungen	
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Schutzschaltung	Sicherung
Batterie	
Menge	2
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah

Produktdatenblatt

Ladezeit	6 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Touch-Screen-LCD-Display, Entladungsschutz, off-mode charging
Kennzeichnung	cTUVus
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuscentwicklung	40 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	13 cm
Tiefe	32 cm
Höhe	18.2 cm
Gewicht	10.4 kg