

Produktdatenblatt

Lian Li PC-O11 Dynamic - Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung: Lian Li PC-O11 Dynamic - Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil - weiß - USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse
 Hersteller: Lian Li
 Hersteller Artikel Nr: PC-O11DW
 EAN: 4718466008695



Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lian Li PC-O11 Dynamic - Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Tower
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
E/A-Anschlüsse	2 x USB 3.0 1 x Kopfhörer 1 x Mikrofon 1 x USB 3.1
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Kabelführungssystem, Seitenteil aus gehärtetem Glas, Staubfilter unten, Frontplatte aus gehärtetem Glas, unterstützt 120 x 360 mm Kühler, unterstützt 120 x 240 mm Kühler, unterstützt 140 x 280 mm Kühler, 2 x Seitenwandstaubfilter
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.2 cm x 44.5 cm x 44.6 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte	4
Produktmaterial	Aluminium, Temperglas, SECC-Metall
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kühlsystem	Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 3 Oberseite: Lüfterhalterung / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt

Produktdatenblatt

Max. Höhe des CPU-Kühlers	155 mm
Maximale Länge Videokarte	420 mm
Maximallänge der Stromversorgung	255 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Deckelstaubfilter, Kabelführungssystem, Seitenteil aus gehärtetem Glas, Staubfilter unten, Frontplatte aus gehärtetem Glas, unterstützt 120 x 360 mm Kühler, unterstützt 120 x 240 mm Kühler, unterstützt 140 x 280 mm Kühler, 2 x Seitenwandstaubfilter
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ; 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	8
Schnittstellen	2 x USB 3.0 ; 1 x Kopfhörer - mini-jack ; 1 x Mikrofon - mini-jack ; 1 x USB 3.1 - USB-C
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl	2
Abmessungen und Gewicht	
Breite	27.2 cm
Tiefe	44.5 cm
Höhe	44.6 cm