

Produktdatenblatt

Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15")

Produktbeschreibung: Elo Desktop Touchmonitors 1517L
AccuTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15") -
Touchscreen - 1024 x 768 - 250 cd/m² -
700:1 - 16 ms - VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore
Hersteller: Elo Touch Solutions
Hersteller Artikel Nr: E523163
EAN: 0834619001222,7411493344022

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	16 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm
Gewicht	4.3 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	38.1 cm (15")
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz

Produktdatenblatt

Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	200 cd/m ²
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	16 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+70 / -70
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	AccuTouch Five-Wire Resistive
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm - mit Fuß
Gewicht	4.3 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv
Konnektivität	
Schnittstellen	Seriell USB VGA
Mechanisch	
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), AccuTouch Five-Wire Resistive Touch-Technologie
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS
Lokalisierung	Weltweit
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.3 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.7 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

