

### Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1-3 - Video-Verteiler - 3 Anschlüsse



Produktbeschreibung: Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub  
 DisplayPort 1-3 - Video-Verteiler - 3 x  
 DisplayPort - Desktop

Gruppe: Hubs & Switches  
 Hersteller: Club 3D  
 Hersteller Artikel Nr: CSV-5300A  
 EAN: 8717249400738

#### Marketing:

Display Produkte waren schon immer ein integraler Bestandteil der PC Erfahrung. Egal ob es ein Desktop Monitor, ein in ein Notebook eingebautes Display oder der Touch Screen eines Tablet PC ist, Display Produkte spielen eine vitale Rolle bei der Definition der visuellen Erfahrung des Nutzers. Der Club 3D MST Hub ist ein Hub Produkt, das ein DisplayPort 1.2 MST Signal vom ausgebenden Produkt empfängt und dann den Video Stream weiter in unabhängige Signale für jedes angeschlossene Display aufteilt. Durch diese Art der Konfiguration ist es auch möglich Monitore ohne DisplayPort 1.2 zu nutzen. Nicht-DisplayPort Ausgänge sind VGA, DVI oder HDMI.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1-3 - Video-Verteiler - 3 Anschlüsse
Gerätetyp	Video-Verteiler - 3 Anschlüsse
Untertyp	DisplayPort
Ports	3 x DisplayPort
Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, Unterstützung von 2K-Auflösung, Advance WideEye SerDes-Technologie, Adaptive Sync-Technologie
Produktzertifizierungen	HDCP 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.79 cm x 6 cm x 1.83 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Video-Verteiler - 3 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	DisplayPort
Ports	3 x DisplayPort
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Produktdatenblatt

---

Leistungsmerkmale	4K-Auflösung, Unterstützung von 2K-Auflösung, Advance WideEye SerDes-Technologie, Adaptive Sync-Technologie
Produktzertifizierungen	HDCP 2.0
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	3 x DisplayPort-Ausgang   1 x DisplayPort-Eingang
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 14 cm
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	7.79 cm
Tiefe	6 cm
Höhe	1.83 cm