

Digitus DN-19 12U-I-OD Gehäuse - 12U

Produktbeschreibung:	Digitus DN-19 12U-I-OD - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Grau, RAL 7035, Pulverbeschichtung - 12U (19")
Gruppe:	Systemzubehör
Hersteller:	DIGITUS
Hersteller Artikel Nr:	DN-19 12U-I-OD



Marketing:

Die 19" IP55 Outdoor Wandgehäuse von DIGITUS wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Sie basieren auf der durch die EN 60529 konformen IP55 Schutzklasse und sind somit geschützt vor Wasser- und Staubeindringung. Die Lüftungseinheiten und Filtereinbauten basieren auf der Schutzklasse IP54. Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und isolierten Kabeleingängen. Integrierte Lüftungfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP54). Anwendungsgebiete sind offene Gebiete die den Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser).

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Digitus DN-19 12U-I-OD Gehäuse - 12U
Produkttyp	Gehäuse
Platzierung/Montage	Geeignet für Wandmontage
Farbe	Grau, RAL 7035, Pulverbeschichtung
Rack-Größe	(19")
Höhe (Rack-Einheiten)	12U
Produktmaterial	Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 45 cm x 71.3 cm
Funktionen	Abschließbare Fronttüre, verschließbare Seitenwand, für Außengebrauch

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Gehäuse
Platzierung/Montage	Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial	Stahl
Rack-Größe	(19")
Höhe (Rack-Einheiten)	12U
Breite	60 cm
Tiefe	45 cm
Höhe	71.3 cm

Produktdatenblatt

Farbe	Grau, RAL 7035, Pulverbeschichtung
Verschiedenes	
Gewichtsbeschränkung	100 kg
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	Abschließbare Fronttüre, verschließbare Seitenwand, für Außengebrauch
Kennzeichnung	RoHS, IEC 60529 IP55, IEC 297-2, EN 60950-1:2006, EN 61587-1:2012, IEC 297-1