

## NewStar NeoMounts NM-D750BLACK - Tischhalterung (einstellbarer Arm)

Produktbeschreibung: NewStar NeoMounts NM-D750BLACK - Tischhalterung für LCD-Display (einstellbarer Arm) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-81.3 cm (10"-32")

Gruppe: AV-Möbel  
 Hersteller: NewStar  
 Hersteller Artikel Nr: NM-D750BLACK  
 EAN: 8717371446017

### Marketing:

Die NewStar Tischhalterung, das Modell NM-D750BLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (82 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. NewStar's einzigartige neig- (180°), dreh- (180°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel, um im vollem Umfang von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Der Support ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar über 17 bis 51 Zentimetern. Der Support ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 0 bis 61 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über den Support zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. NewStars NM-D750BLACK verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (82 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 9 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75 x 75 oder 100 x 100 mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung NewStars VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar NeoMounts NM-D750BLACK - Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Produkttyp	Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Einstellbare Tiefe	0-61 cm
Einstellbare Höhe	17-51 cm
Neigung	180°
Schwenken	360°
Rotation	180°
Anpassungen	Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Tiefe

## Produktdatenblatt

Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-81.3 cm (10"-32")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	9 kg
Farbe	Schwarz

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Einstellbare Tiefe	0-61 cm
Einstellbare Höhe	17-51 cm
Farbe	Schwarz

#### Möbel für audiovisuelle Geräte

Typ	Tischhalterung
Design	Einstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe	25.4-81.3 cm (10"-32")
Neigung	180°
Schwenken	360°
Rotation	180°
Anpassungen	Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht	9 kg