

Produktdatenblatt

Techly HDMI 1x8 Extender Splitter over CAT6/6a/7 50m with IR pass-back - Sender + 8 Empfänger - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI, infrarot

Produktbeschreibung:	Techly HDMI 1x8 Extender Splitter over CAT6/6a/7 50m with IR pass-back - Sender + 8 Empfänger - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI, infrarot - 8 Anschlüsse - bis zu 50 m
Gruppe:	Repeater & Transceiver
Hersteller:	IC Intracom
Hersteller Artikel Nr:	IDATA EX-HL81TY
EAN:	8054529028207

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Techly HDMI 1x8 Extender Splitter over CAT6/6a/7 50m with IR pass-back - Sender + 8 Empfänger - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI, infrarot
Gerätetyp	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Anz. Anschlüsse	8
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDMI, infrarot
Maximaler Übertragungsbereich	50 m

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Netzwerk	
Anz. Anschlüsse	8
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	HDMI, infrarot
Max Auflösung	1920 x 1080 / 1080p @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	50 m
Leistungsmerkmale	Unterstützung von 1080p-Auflösung
Produktzertifizierungen	HDCP 1.2
Erweiterung/Konnektivität	

Produktdatenblatt

Schnittstellen	1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig 1 x IR - mini jack 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig
Verschiedenes	
Mitgeliefertes Zubehör	IR-Sender, 8 IR-Receiver
Kennzeichnung	Plug and Play, WEEE
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Sender: 27.6 cm x 9.598 cm x 2.3 cm Empfänger: 7.16 cm x 6.66 cm x 2.26 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C