

## Produktdatenblatt

### RØDE VideoMic PRO Rycote - Mikrofon

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung:   | RØDE VideoMic PRO Rycote - Mikrofon |
| Gruppe:                | Headsets & Mikrofone                |
| Hersteller:            | RØDE Microphones                    |
| Hersteller Artikel Nr: | 400700051                           |



#### Marketing:

Profi-Richtmikrofon, sehr kurz und leicht, speziell für DSLR-Kameras entwickelt, aber auch ideal für Camcorder. Auf der Rückseite sind zwei Schalter zur optimalen Anpassung an die jeweilige Schallquelle. Mit Blitzschuhadapter zur Kamerabefestigung, Rycote-Schwinghalterung und vormontiertem Schaumstoffwindschutz.

| Hauptmerkmale             |  |
|---------------------------|--|
| Produktbeschreibung       | RØDE VideoMic PRO Rycote - Mikrofon                            |
| Produkttyp                | Mikrofon   |
| Empfohlene Verwendung     | Kamera, Voicerecorder, Camcorder - Sprache, Rundfunk, Aufnahme |
| Mikrofon                  | Schuh-Halterung  |
| Mikrofontechnologie       | Kondensator  |
| Betriebsart des Mikrofons | Mono, super-kardioid   |

| Ausführliche Details                                |  |
|---|--|
| <b>Allgemein</b>                                    |  |
| Produkttyp  | Mikrofon   |
| Breite  | 7,5 cm   |
| Tiefe   | 17 cm  |
| Höhe  | 10 cm  |
| Gewicht   | 85 g   |
| Empfohlene Verwendung                               | Kamera, Voicerecorder, Camcorder - Sprache, Rundfunk, Aufnahme |
| <b>Mikrofon</b>                                     |  |
| Typ   | Schuh-Halterung  |
| Mikrofontechnologie                                 | Kondensator  |
| Betriebsart des Mikrofons                           | Mono, super-kardioid   |
| Anschluss technik                                   | Kabelgebunden  |
| Empfindlichkeit                                     | -32 dBV/Pascal   |
| Impedanz  | 200 Ohm  |
| Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom) | 9 V  |
| Frequenzgang  | 40 - 20000 Hz  |
| Verhältnis von Signal zu Geräusch                   | 80 dB  |
| Verhältnis Signal zu Rauschen                       | 14 dB  |

## Produktdatenblatt

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Dynamischer Bereich     | 120 dB   |
| Max. Schalldruck        | 134 dB   |
| Audioeingang - Daten    | Super-kardiod - 40 - 20000 Hz - Ausgabe-Impedanz 200 Ohm |
| <b>Verbindungen</b>     |  |
| Anschlussstyp           | Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)                      |
| <b>Verschiedenes</b>    |  |
| Zubehör im Lieferumfang | Kamerahalterung  |
| <b>Stromversorgung</b>  |  |
| Batterie                | 1 x Batterie - 9V Alkalisch                              |
| Mitgelieferte Anzahl    | 1  |
| Betriebszeit (bis zu)   | 70 Stunde(n)   |